

Порционные весы AnD HT-300

Аналитические и лабораторные весы

Арт. HT-300



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 310
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 2
- Калибровка: внешняя

Описание

Порционные весы AnD HT-300

Серия компактных весов с защитой от перегрузок. Наиболее востребованы в учебных заведениях, а также могут использоваться в качестве весов начального уровня в различных лабораториях.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [75037-19](#).
Срок свидетельства: до 26.07.2024.

- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 (модель HT-120).
- Высота символов 15 мм (модель HT-120).
- Длительность работы от батареек примерно 450 часов (при использовании щелочных батареек).
- Прозрачный пластиковый кейс. Позволяет удобно транспортировать весы и предохраняет их от повреждений.
- Работа от 4 батареек типа «АА» или от сетевого адаптера (опция).
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация уровня заряда батарей (модель HT-120).
- Пузырьковый уровень и регулировочные ножки для точного взвешивания (модель HT-120).
- Большой выбор единиц измерения: грамм, фунт, унция и фунт-унция.
- Функция тарирования. Вес контейнера для взвешивания исключается нажатием одной клавиши.
- Три цветные полоски в комплекте. Для разделения по классам, группам, вариантам или другим признакам (как правило, при работе в учебных заведениях).
- Устройство против кражи — позволяет фиксировать весы на металлическом тросике.

Преимущества

Преимущества AnD HT-300

- Компактные весы с защитой от перегрузок.
- Удобная транспортировка.
- Пузырьковый уровень, регулировка ножек.
- До 450 часов работы от 4 батареек типа «АА».
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключен, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировки осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	НТ-300
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	310
Дискретность, г	0,1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	2
Воспроизводимость (СКО), г	0,1
Линейность, ± г	0,2
Калибровка	внешняя
Гиря	F1, F2 - 200 / 300 г
Размер платформы, мм	132×130
Габариты, мм	195×136×44
Вес, кг	0.45
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.