

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-500

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

125 000 руб.

Оптовая цена

107 500 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-500 на 500 литров

Сборник Ливам С-500 — предназначен для сбора, хранения и раздачи очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения. Используется в аптеках, больницах, лабораториях, других медицинских и научных учреждениях.

Устройство удобно объединяется с аквадистиллятором в единую систему, обеспечивая бесперебойный сбор и дальнейшую подачу дистиллированной воды в процессах, требующих высокой степени чистоты воды. Срок хранения очищенной воды составляет не более 24 часов.

Сборник оснащён системой отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости, воздушным бактерицидным фильтром, водоуказательной колонкой и краном для разбора воды.

Передвижная подставка на четырёх поворотных колёсах (одно из которых с тормозом) облегчает установку и перемещение сборника в незаполненном состоянии.

Материалы и конструкция

Основные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии и долгий срок службы.

Наличие воздушного бактерицидного фильтра предотвращает загрязнение воды при хранении, а водоуказательная колонка позволяет визуально контролировать уровень жидкости в ёмкости.

Благодаря конструкции подставки сборник легко перемещать по помещению, а тормозное колесо обеспечивает его устойчивость при эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём	500 л
Напряжение цепей управления	12 В
Габариты без подставки (Д × Ш × В)	805 × 780 × 1 440 мм
Масса	48 кг
Срок службы	не менее 8 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	890 мм
Максимальная ширина	850 мм
Максимальная высота	1 610 мм
Максимальный вес	78 кг
Общий вес	78 кг
Общий объём	1,217965 м³

Преимущества

Водосборник Ливам С-500 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для организации качественной и эффективной системы дистилляции и очистки воды:

- Большая ёмкость в 500 литров — обеспечивает длительную автономную работу без необходимости частого опорожнения.
- Высококачественные материалы корпуса — гарантируют долговечность и устойчивость к коррозии и химическому воздействию.
- Оптимальная конструкция — обеспечивает равномерное накопление и удобство эксплуатации.
- Совместимость с различными аквадистилляторами Ливам — универсальность применения в лабораторных и медицинских условиях.
- Удобные элементы подключения — облегчают монтаж и интеграцию в существующие системы водоочистки.
- Герметичная крышка с надёжным креплением — предотвращает попадание загрязнений и поддерживает стерильность воды.
- Простота в обслуживании и очистке — сокращает время на техническое обслуживание и продлевает срок службы оборудования.
- Соответствие санитарным и техническим нормам — гарантирует безопасность использования в медицинских учреждениях.
- Оптимальный дизайн — обеспечивает экономию пространства и удобство установки.
- Надёжность и стабильность работы — минимизируют риски сбоев и аварий в процессе эксплуатации.

Водосборник Ливам С-500 является эффективным и практичным решением для систем дистилляции и водоочистки, обеспечивая высокое качество воды и удобство работы в лабораторных и медицинских условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028848.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028848.pdf
Габариты, мм	805 × 780 × 1 440
Вес, кг	48
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.