

## Система предварительной очистки воды Ливам COB-2

Системы очистки воды



**Ваша цена**

Розница

**18 139 руб.**

Оптовая цена

**17 678 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Система предварительной очистки воды Ливам COB-2

Ливам COB-2 — система очистки исходной воды, предназначенная для подготовки воды, подаваемой на аквадистилляторы, бидистилляторы и установки получения деионизированной воды, подключённые к общей системе водоснабжения.

Содержание механических примесей, органических соединений и повышенная жёсткость воды негативно сказываются на ресурсе работы аквадистилляторов и [установок получения воды деионизированной](#). Использование COB-2 позволяет увеличить срок службы оборудования и улучшить качество получаемого дистиллята.

Очистка воды осуществляется путём её прохождения под напором через три последовательно установленные ступени фильтрации:

- первая ступень — фильтр механической очистки (от ржавчины, песка и взвесей размером от 10 мкм);
- вторая ступень — фильтр сорбционной очистки (от железа, стронция, алюминия, нефтепродуктов, фенола, фтора, марганца, сероводорода);
- третья ступень — фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (от хлора, органики, пестицидов, частиц от 5 мкм).

COB-2 может применяться со следующим оборудованием: [АЭ&minus;4](#), [АЭ&minus;5](#), [АЭ&minus;10](#), [АЭ&minus;15](#), [АЭ&minus;25](#), [АЭ&minus;4/8](#), [АЭ&minus;10/20](#), [БЭ&minus;2](#), [БЭ&minus;4](#), [БЭ&minus;8](#), [УПВД&minus;5&minus;4](#) и др.

#### Технические характеристики

| Параметр                                                                      | Значение           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Производительность при температуре исходной воды 20 ± 2 °С и давлении 0,1 МПа | 250 дм³/ч          |
| Габариты (Д × Ш × В)                                                          | 440 × 180 × 400 мм |
| Масса                                                                         | не более 8,5 кг    |

#### Транспортные характеристики

| Параметр            | Значение    |
|---------------------|-------------|
| Количество мест     | 1           |
| Максимальная длина  | 280 мм      |
| Максимальная ширина | 245 мм      |
| Максимальная высота | 620 мм      |
| Максимальный вес    | 20,45 кг    |
| Общий вес           | 20,45 кг    |
| Общий объём         | 0,042532 м³ |

## Преимущества

Вот блок HTML с преимуществами систем Ливам COB-2 в аналогичном стиле и формате: ``html  
 Системы Ливам COB-2 предлагают надёжное и удобное решение для сбора, хранения и транспортировки стерильной воды в медицинских учреждениях:

- Закрытая герметичная конструкция — предотвращает вторичное загрязнение и сохраняет стерильность содержимого.
- Удобная система подключения — обеспечивает простое и быстрое подсоединение к аквадистилляторам и стерилизаторам.
- Материалы, устойчивые к высоким температурам — подходят для использования с горячей дистиллированной водой до +130 °C.
- Большой объём — оптимально для длительной автономной работы оборудования без частой дозаправки.
- Прочная конструкция — устойчива к механическим воздействиям и деформациям при транспортировке и эксплуатации.
- Широкая совместимость — подходят для различных моделей дистилляторов и стерилизаторов.
- Компактность — не занимают много места при хранении и установке.
- Готовность к применению — не требуют дополнительной подготовки перед использованием.
- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам — безопасность при работе в клинической среде.
- Повышают общую эффективность водоподготовки — надёжный компонент системы стерилизации и дезинфекции.

Системы Ливам COB-2 являются практичным и безопасным решением для медицинских учреждений, где важна стерильность и надёжность водоснабжения.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:     |
|---------------------|-----------------|
| Бренд               | Ливам           |
| Страна бренда       | Россия          |
| Габариты, мм        | 440 × 180 × 400 |
| Вес, кг             | 8,5             |
| Страна производства | Россия          |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.