

Спектрофотометр UNICO 2100

Спектрофотометры



Ваша цена

Розница

211 200 руб.

Оптовая цена

205 920 руб.

UNICO®

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Спектральный диапазон, нм: 315-1000
- Минимальный выделяемый спектральный интервал, нм: 5
- Фотометрический диапазон оптической плотности (A): 0,010...2,000
- Фотометрический диапазон коэффициента пропускания (T), %: 1...99

Описание

Спектрофотометр UNICO 2100

UNICO 2100 предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов в видимом спектральном диапазоне.

Работает в спектральном интервале 315 — 1000 нм. Может заменить широко применяемые в лабораторной практике фотометры и фотоэлектроколориметры ФЭК и КФК. Специально адаптирован для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований.

Рабочая длина кювет 5/10/20/30/40/50/100 мм. Кюветное отделение аппарата разработано под российский стандарт. Предусмотрено использование кювет из комплекта спектрофотометра КФК-3.

Комплект поставки UNICO 2100

- Фотометр UNICO 2100 со шнуром питания.
- Чехол от пыли.
- Запасная галогеновая лампа.
- Заглушка-кюветодержатель для кюветы 10 мм, контрольных светофильтров и для компенсации темнового тока.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
- Комплект документов: сертификат об утверждении типа СИ РФ, паспорт, методика поверки, свидетельство о первичной поверке (либо клеймо поверителя в паспорте прибора).
- Программное обеспечение.

Сертификация UNICO 2100

Спектрофотометр UNICO 2100 внесен как тип в государственный реестр средств измерений РФ и зарегистрирован под [№8470;54737-13](#), выдан сертификат Госстандарта РФ №8470; 52161. Сертификат действителен до 19.07.2023 года.

Спектрофотометры имеют описание типа средств измерений, методику поверки, руководство по эксплуатации на русском языке.

Приборы подлежат ежегодной поверке силами ЦСМ на местах с использованием стандартных поверочных средств из комплекта светофильтров КС-105.

Преимущества

Преимущества UNICO 2100

- Выверенная оптическая схема и простота конструкции обеспечивают гарантированную многолетнюю работу прибора. Сервисное обслуживание сводится к периодической смене галогенной лампы собственными силами. Прибор готов к работе непосредственно после доставки в лабораторию.
- Встроенный мини-USB и RS-232C порт для передачи данных позволяют работать со специализированным программным обеспечением.
- Имеет удобную десятизначную клавиатуру.
- Функция программирования позволяет создавать и сохранять рабочие градуировки.
- Энергонезависимая память сохраняет до 200 массивов данных из 50 измерений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	UNICO
Страна бренда	США
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000022729.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000022729.pdf
Спектральный диапазон, нм	315-1000
Погрешность установки длины волны, нм	2
Минимальный выделяемый спектральный интервал, нм	5
Фотометрический диапазон оптической плотности (A)	0,010...2,000
Фотометрический диапазон коэффициента пропускания (T), %	1...99
Источник света	галогенная лампа
Длина кювет, мм	5/10/20/30/40/50/100
Габариты, мм	460×310×180
Вес, кг	10
Электропитание, В	220

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.