

Стартер OSRAM ST 151 (4-22 Вт)

Бактерицидные лампы для облучателей



Ваша цена

Розница
42 руб.

Оптовая цена
40 руб.

OSRAM

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Стартер OSRAM ST 151 (4–22 Вт)

Стартер OSRAM ST 151 – компактное зажигающее устройство, предназначенное для запуска люминесцентных ламп мощностью от 4 до 22 Вт. Применяется в одно- и двухламповых схемах включения при питании от сети переменного тока 230 В.

Конструкция стартера включает биометаллическую пластину, которая при нагревании изгибается, замыкая цепь и обеспечивая кратковременный ток для поджига лампы. После зажигания лампы пластина остывает и размыкает цепь, позволяя устройству перейти в режим нормальной работы.

Корпус OSRAM ST 151 выполнен из огнеупорного поликарбоната с высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивая безопасную эксплуатацию. Встроенный помехоподавляющий конденсатор снижает электромагнитные помехи и продлевает срок службы ламп. Стартер используется в осветительных системах, включая медицинские, лабораторные и бактерицидные установки, где требуется стабильное и мягкое зажигание люминесцентных источников света.

Особенности

- Предназначен для запуска люминесцентных ламп мощностью 4–22 Вт.
- Подходит для одиночных и двойных схем включения.
- Корпус из огнеупорного диэлектрического пластика (поликарбоната).
- Встроенный помехоподавляющий конденсатор для снижения электромагнитных помех.
- Быстрое и надёжное зажигание люминесцентных ламп.
- Работа от сети 230 В АС.
- Совместим с бактерицидными и осветительными лампами медицинского назначения.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип устройства	Стартер для люминесцентных ламп
Мощность лампы	4–22 Вт
Рабочее напряжение	230 В АС
Тип подключения	Двухштырьковое
Конденсатор	Помехоподавляющий встроенный
Материал корпуса	Огнеупорный поликарбонат
Схема включения	Последовательная, одиночная или двойная
Назначение	Для зажигания люминесцентных и бактерицидных ламп

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	OSRAM
Страна бренда	Германия
Сортировка по популярности МСК	1100
Сортировка по популярности РНД	1050
Габариты, мм	40,3 × 21,5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	4-22
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.