

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.004-05



Ваша цена

Розница

238 212 руб.

Оптовая цена

232 104 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °C: 120...134

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-05) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла.

Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3-45 мин, время сушки 1-25 мин.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 1 000 циклов. Средний срок службы: 10 лет.

Преимущества

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью вакуумного насоса.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 30 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	КИУС.942711.004-05
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf
Время непрерывной работы, часов	16
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	<p>есть режим вакуумной сушки, может работать автономно</p>
Объём рабочей камеры, л	24,7
Размеры рабочей камеры, мм	Ø246 × 450
Диапазон температур, °C	120...134
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	215 × 380 × 22
Габариты, мм	450 × 690 × 400
Вес, кг	50
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 100

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.