

## Термоанемометр Testo 425

Анемометры



- Измеряет: температуру, скорость потока воздуха
- Особенности: с зондом с обогреваемой струной, с телескопическим зондом
- Диапазон измерения, м/с: 0...20



Под заказ

### Области применения:

- Строительный комплекс

## Описание

### Термоанемометр Testo 425

Testo 425 — это термоанемометр со стационарно подсоединённым обогреваемым зондом температуры и скорости воздуха и телескопической рукояткой. Максимальная длина рукоятки: 820 мм.

Небольшой зонд легко помещается в воздуховоде и позволяет точно рассчитать объёмный расход воздуха (в прибор необходимо заранее ввести точные размеры воздуховода). Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить усреднённое значение объёмного расхода.

На дисплее могут отображаться значения температуры, скорости воздуха, вычисленного объёмного расхода, усреднённого значения объёмного расхода, минимальное и максимальное его значения. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа Крона (9 В, 6F22), батарейки входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на 20 часов работы.

Комплектация:

- Анемометр Testo 425.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.

## Характеристики

| Параметр:     | Показатель:                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Бренд         | Testo                                                     |
| Страна бренда | Германия                                                  |
| Отрасли       | Строительный комплекс                                     |
| Измеряет      | температуру, скорость потока воздуха                      |
| Особенности   | с зондом с обогреваемой струной, с телескопическим зондом |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон измерения, °C  | -20...+70                                        |
| Погрешность, °C         | ±0,5 °C (0...+60 °C); ±0,7 °C (в ост. диапазоне) |
| Разрешение, °C          | 0,1                                              |
| Диапазон измерения, м/с | 0...20                                           |
| Погрешность, м/с        | ±(0,03 м/с + 5 % от изм. знач.)                  |
| Разрешение, м/с         | 0,01                                             |
| Габариты, мм            | 182×64×40                                        |
| Вес, кг                 | 0.285                                            |
| Страна производства     | Германия                                         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.