

## Термометр Testo 925

Промышленные термометры

Арт. 0560 9250



- Измеряет: температуру
- Особенности: с поверхностным зондом, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+1000



Под заказ

### Области применения:

- Торговля

## Описание

### Термометр Testo 925

Testo 925 — это одноканальный термометр, к которому можно подключать различные зонды — термопары типа К (NiCr-Ni). Зонды приобретаются отдельно.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;38574-13](#). Срок свидетельства: 27.12.2022.

Минимальное и максимальное значения постоянно отображаются на дисплее прибора. Данные измерений, отображаемые на дисплее — текущее измеренное значение, зафиксированное измеренное значение, минимальное или максимальное значение.

Пользователь может самостоятельно задать в приборе верхнее и нижнее предельное значение; при превышении границ предельных значений подаётся звуковой сигнал тревоги.

## Характеристики

| Параметр:              | Показатель:                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                | 0560 9250                                                                                                                                                           |
| Бренд                  | Testo                                                                                                                                                               |
| Страна бренда          | Германия                                                                                                                                                            |
| Отрасли                | Рестораны, кулинария, кейтеринг                                                                                                                                     |
| Измеряет               | температуру                                                                                                                                                         |
| Особенности            | с поверхностным зондом, с проникающим зондом                                                                                                                        |
| Диапазон измерения, °C | -50...+1000                                                                                                                                                         |
| Погрешность, °C        | $\pm(0,5 \text{ °C} + 0,3 \% \text{ от изм. знач.}) (-40 \dots +900 \text{ °C});$<br>$\pm(0,7 \text{ °C} + 0,5 \% \text{ от изм. знач.}) (\text{в ост. диапазоне})$ |

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Разрешение, °C      | 0,1 °C (-50 ... +199,9 °C); 1 °C (в ост. диапазоне) |
| Габариты, мм        | 182×65×40                                           |
| Вес, кг             | 0.171                                               |
| Страна производства | Китай                                               |

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.