

Термостат-инкубатор BINDER B 28

Термостаты-инкубаторы Арт. 9010-0002



- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 28
- Диапазон температур, °C: +30...+70

BINDER
Best conditions for your success

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Инкубатор BINDER B 28

Инкубационный шкаф серии В станет для вас надёжным и эффективным прибором в солидной комплектации по весьма привлекательной цене.

В инкубатор встроен гидравлично-механический термостат.

Внутренняя дверца выполнена из безопасного стекла марки ESG.

В базовой комплектации предусмотрены 2 решётчатые вставные хромированные полки. Максимально возможное количество полок для установки — 4 шт.

Возможно штабелирование.

Максимальная суммарная нагрузка на шкаф — 25 кг, на полку — 10 кг.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка (хромированная).
- Сертификат калибровки для измерений температуры.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

Преимущества инкубатора BINDER B 28

- Надёжные и воспроизводимые результаты даже при большом количестве испытаний в течение длительного времени.
- Внутренняя стеклянная дверь для стабильной атмосферы.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	9010-0002
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция
Объём рабочей камеры, л	28
Размеры рабочей камеры, мм	280×250×400
Диапазон температур, °C	+30...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Время нагрева, мин, не более	95
Количество полок	2
Габариты, мм	405×425×580
Вес, кг	23
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.