

Термостат Bestman BFW-1050 с охлаждением

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница

157 940 руб.

Оптовая цена

151 623 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: +5...+60

Описание

Термостат Bestman BFW-1050

Термостат Bestman BFW-1050 предназначен для размораживания пакетов с замороженной жидкостью (в том числе плазмы и кровезаменителей). Поддерживает внутри рабочей камеры стабильную температуру в диапазоне от 5 до 60 °C. Это термостат с охлаждением и принудительной циркуляцией воздуха в камере.

Рабочая камера термостата выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Есть две полочки, если нужно разместить большое количество образцов. Камера плотно закрывается двумя дверьми, одна из которых выполнена из закалённого стекла, что позволяет наблюдать процесс размораживания без прекращения рабочего режима.

Камера автоматически поддерживает заданную температуру. Есть сигнализация, которая извещает пользователя о непредвиденных ситуациях.

Преимущества

- Малое энергопотребление и вес.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вентилятора внутри рабочей камеры обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Простой обращении.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Bestman

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000025379.pdf
---------------------	---

Дополнительный функционал

есть принудительная конвекция, есть система
охлаждения

Объём рабочей камеры, л	10
-------------------------	----

Размеры рабочей камеры, мм	200 × 200 × 250
----------------------------	-----------------

Диапазон температур, °C	+5...+60
-------------------------	----------

Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,5
---	-----

Количество полок	2
------------------	---

Габариты, мм	350 × 450 × 450
--------------	-----------------

Вес, кг	28
---------	----

Вес в упаковке, кг	30
--------------------	----

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	200
---------------------------	-----

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.