

## Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-300.2-А1

Платформенные весы



Ваша цена

Розница

**35 700 руб.**

Оптовая цена

**29 238 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 300
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Калибровка: внешняя

### Описание

#### Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-300.2-А1

Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Грузоприёмная платформа может быть размещена на полу или на столе. Терминал может быть размещён на столе или закреплён на стене. Крепление терминала входит в комплект поставки. Весы легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Возможна работа в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;48166-13](#). Срок свидетельства: до 09.04.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

### Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                                   | Масса-К                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Страна бренда</b>                           | Россия                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ссылка на документы</b>                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029292.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029292.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029292.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029292.pdf</a> |
| <b>Тип весов</b>                               | платформенные                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b> | 300                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Дискретность, г</b>                         | 50/100                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b> | 1000                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Калибровка</b>                              | внешняя                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Размер платформы, мм</b>                    | 600×800                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Интерфейс</b>                               | RS-232                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Защита от пыли и влаги (IP)</b>             | IP54 (терминал) / IP67 (взвешивающий модуль)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Габариты, мм</b>                            | 600×800×162                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Вес, кг</b>                                 | 33.2                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Вес в упаковке, кг</b>                      | 34.7                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Страна производства</b>                     | Россия                                                                                                                                                                                                                           |

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.