

Трубчатый электронагреватель Ливам 2,5 кВт для аквадистиллятора АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
2 406 руб.

Оптовая цена
2 317 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Трубчатый электронагреватель Ливам 86А (ТЭН для АЭ-25, 2,5 кВт)

Ливам 86А – трубчатый электронагреватель мощностью 2,5 кВт, предназначенный для нагрева воды в аквадистилляторах *Ливам АЭ-25*, выпущенных с ноября 2021 года, а также на второй ступени дистилляции в бидистилляторах Ливам БЭ-12.

Изготовлен из нержавеющей стали, обладает устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Обеспечивает стабильный и эффективный нагрев воды в дистилляторах медицинского и лабораторного назначения.

Комплект поставки включает две гайки для подключения электрического провода и две резиновые прокладки для герметичного крепления к корпусу дистиллятора.

Благодаря универсальному исполнению и стандартным размерам, ТЭН легко устанавливается и заменяется, не требуя доработки оборудования.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|-------------------------|------------|
| Номинальная мощность | 2,5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Межцентровое расстояние | 80 мм |
| Тип резьбы штуцеров | M18 × 1,5 |
| Высота (рабочая) | 100 ± 5 мм |
| Диаметр оболочки ТЭНа | 10 мм |
| Тип рабочей среды | вода |

Транспортные характеристики

| Параметр | Значение |
|---------------------|---------------|
| Количество мест | 1 |
| Максимальная длина | 165 мм |
| Максимальная ширина | 165 мм |
| Максимальная высота | 215 мм |
| Максимальный вес | 0,2 кг |
| Общий вес | 0,2 кг |
| Общий объём | 0,00585338 м³ |

Преимущества

Электронагреватель для АЭ-25 предлагает ряд преимуществ, обеспечивающих его эффективность и надёжность:

- Простая установка и подключение – не требует специальных навыков или дополнительного оборудования.
- Устойчивость к коррозии – корпус и нагревательные элементы выполнены из материалов, устойчивых к воздействию воды и пара.
- Низкое энергопотребление – экономичен в эксплуатации при высокой производительности.
- Долгий срок службы – надёжные комплектующие обеспечивают стабильную работу в течение длительного времени.
- Совместимость с аквадистиллятором АЭ-25 – идеальное сочетание для быстрой замены и восстановления работоспособности оборудования.
- Производится с учётом требований к безопасности – снижает риски перегрева и короткого замыкания.
- Обеспечивает стабильную температуру для эффективного процесса дистилляции – поддерживает высокое качество получаемой воды.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|-------------|
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Вес, кг | 0.2 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.