

## Медицинская центрифуга ELMi CM-6MT (с ротором 6M.02)

Медицинские центрифуги    Арт. CM-6MT



### Ваша цена

Розница  
**112 895 руб.**

Оптовая цена  
**108 149 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2300

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4617 от 31.05.2023

## Описание

### Центрифуга ELMi CM-6M с ротором

Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга. Предназначена как для пробирок, так и для планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.



Ротор 6M.02

- Максимальный объём применяемых пробирок: 12 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×115 мм, в наружный ряд допускается

- установка пробирок длиной до 140 мм.
- Максимальный скорость центрифугирования 3500 об/мин.



Ротор 6M.05

- В основном этот ротор предназначен для длинных пробирок Falcon длиной 150 мм.
- Максимальный объём применяемых пробирок: 15 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×140 мм.
- Максимальный скорость центрифугирования: 3500 об/мин.

## Преимущества

### Преимущества ELMI CM-6M

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖК-дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	CM-6MT
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная

Макс. скорость вращения, об/мин	3500
---------------------------------	------

Точность поддержания частоты вращения,

±об/мин	10
---------	----

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

RCF), g	2300
---------	------

Диапазон задания времени работы, мин	1...99
--------------------------------------	--------

Максимальный шум, дБ	55
----------------------	----

Габариты, мм	426×410×233
--------------	-------------

Вес, кг	13.5
---------	------

Электропитание, В	240
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	2500
---------------------------	------

Страна производства	Латвия
---------------------	--------

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.