

## Медицинская центрифуга ELMi CM-6MT

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница  
**99 900 руб.**

Оптовая цена  
**98 500 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3 500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2 300

## Описание

### Медицинская центрифуга ELMi CM-6MT

Медицинская центрифуга ELMi CM-6MT — компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга для работы с пробирками и гель-картами. Центрифуга обеспечивает высокую пропускную способность, простоту управления и надёжность при лабораторных исследованиях в медицине, биологии и аналитической химии.

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Крышка блокируется во время работы и автоматически приоткрывается после остановки ротора. Цветной ЖК-дисплей отображает скорость и таймер, а простое меню настроек позволяет легко управлять работой устройства.

### Особенности

- Скорость вращения ротора до 3 500 об/мин.
- Задание и отображение скорости и времени на ЖК-дисплее в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.
- Рабочая камера из нержавеющей стали.
- Цветной ЖК-дисплей с индикацией скорости и таймера.
- Простое меню настроек.

### Роторы

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Скорость вращения ротора	100 – 3 500 об/мин
Шаг установки скорости	10 об/мин / 1 g
Точность поддержания скорости	±0,5 %
Диапазон таймера	1 – 99 мин
Шаг установки времени	2 мин
Максимальная центробежная сила	2 300 g
Количество степеней торможения	6
Рабочий диапазон температур	от +10 до +40 °C
Допустимая влажность окружающей среды	80 %

## Преимущества

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖК-дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ELMI
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000024109.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000024109.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000024109.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000024109.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024109.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024109.pdf</a>
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	3 500
<b>Точность поддержания частоты вращения,</b>	
<b>±об/мин</b>	10
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,</b>	
<b>RCF), g</b>	2 300
<b>Диапазон задания времени работы, мин</b>	1...99
<b>Максимальный шум, дБ</b>	55
<b>Габариты, мм</b>	426 × 410 × 233
<b>Вес, кг</b>	13.5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2 500
<b>Страна производства</b>	Латвия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.