

Ультразвуковая ванна Stegler 5DT

Ультразвуковые мойки



Ваша цена

Розница

22 789 руб.

Оптовая цена

21 877 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 5
- Размеры рабочей камеры, мм: 240 × 140 × 150

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Ультразвуковая ванна Stegler 5DT

Stegler 5DT — ультразвуковая ванна, использующая кавитацию для эффективного удаления загрязнений с инструментов и изделий. Устройство обеспечивает бережную очистку и подходит для работы с различными материалами, включая металл, стекло, пластик и ювелирные изделия.

Ванна оснащена цифровым контроллером с таймером и управлением температурой, позволяющим задавать режим работы с точностью. Температурный диапазон составляет от окружающей температуры до 80 °С, а частота ультразвука — 40 кГц, что обеспечивает глубокую и равномерную очистку.

Stegler 5DT — компактное устройство из нержавеющей стали, легко интегрируемое в лабораторные и производственные процессы. В комплект входит прямоугольная корзина, сливной шланг, кабель питания и руководство по эксплуатации.

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали.
- Компактные размеры, удобные для размещения на рабочем столе.
- Цифровой контроллер с таймером и управлением температурой.
- Температурный диапазон от окружающей до 80 °С.
- Функция предустановки времени и температуры.
- Высокая ультразвуковая частота 40 кГц для качественной очистки.
- Прямоугольная корзина для удобного размещения инструментов.
- Сливной шланг для безопасного опорожнения ванны.
- Комплектное оснащение для готового к работе устройства.
- Таймер от 1 до 99 минут.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
- Компактные размеры для удобного размещения на рабочем столе.
- Цифровой контроллер с таймером и регулировкой температуры для точного управления процессом очистки.
- Температурный диапазон от окружающей до 80 °С позволяет адаптировать ванну под различные задачи.
- Высокая ультразвуковая частота 40 кГц обеспечивает эффективное удаление загрязнений с инструментов и изделий.
- Функция предустановки времени и температуры упрощает повторяющиеся процедуры очистки.
- Прямоугольная корзина обеспечивает безопасное размещение инструментов внутри ванны.
- Сливной шланг позволяет удобно и безопасно опорожнять ванну после работы.

- Комплектное оснащение обеспечивает готовность к немедленной эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000030720.pdf
Объём рабочей камеры, л	5
Размеры рабочей камеры, мм	240 × 140 × 150
Диапазон температур, °C	окр. среда - 80°C
Габариты, мм	295 × 170 × 290
Вес, кг	3.7
Вес в упаковке, кг	4.7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.