

Установка для утилизации медицинских отходов КасПЗ УМО-75 ПЗ

Оборудование для утилизации медицинских отходов



Ваша цена

Розница
759 038 руб.

Оптовая цена
739 575 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Установка для обеззараживания медицинских отходов КасПЗ УМО-75 ПЗ

Установка УМО-75 ПЗ предназначена для утилизации инфицированных медицинских отходов опасного (Б) и чрезвычайно опасного (В) классов из металлов, стекла, резин, пластмасс, текстиля и прочих материалов, после чего они могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться и уничтожаться совместно с отходами класса А (бытовые) в соответствии с СанПиНом.

Представлена в виде комплекса, состоящего из двух отдельных полнофункциональных модулей:

- медицинского парового стерилизатора [СМО-75 ПЗ](#);
- пресс-деструктора [ПДМ-50 ПЗ](#).

Сначала отходы, размещённые в специальных паропроницаемых пакетах, термически обеззараживаются путём обработки насыщенным паром под давлением. Пар проникает во все полости и обеспечивает надёжное обеззараживание. Затем отходы вручную перегружаются в пресс-деструктор, где прессуются до потери ими функциональных свойств, с целью предотвращения возможности повторного применения.

Обработанные отходы становится возможным отнести к классу А и вывозить для захоронения на полигоны ТБО.

Преимущества

Преимущества установки для утилизации

- Не требуется сортировка и мойка отходов перед началом обработки.
- Процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду и землю.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Камера и корпусные элементы установки изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Снижение объёмов медицинских отходов в результате прессования втрое.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×675
Диапазон температур, °С	134...136
Время нагрева, мин, не более	45
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	540×685×1170
Вес, кг	136
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.