

## Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-1

Гигрометры



### Ваша цена

Розница  
**12 409 руб.**

Оптовая цена  
**12 202 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Лесопромышленный комплекс
- Строительный комплекс

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: отн. влажность материала
- Особенности: с зондом для древесины

## Описание

### Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-1

Содержание влаги является решающим фактором при дальнейшей обработке и использовании древесины. Влагомеры для древесины Testo определяют содержание влаги в процентном соотношении веса материала в отношении к весу сухого продукта исходя из электропроводимости материала — они меряют сопротивление и автоматически рассчитывают результат в процентах влажности по весу.

Для правильного определения влажности необходимо заранее задать тип измеряемого материала: бук, пихта, лиственница, дуб, сосна или клён.

Также в память прибора заложены дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных участков строительных материалов: цементной стяжки, гипса, ангидридного стяжки, цементного раствора, известкового раствора и кирпича.

Влагомер использует два контактных электрода. Для правильного измерения их нужно максимально глубоко вставить в материал (на 4-5 мм). Измерения надо проводить несколько раз и в нескольких точках, как вдоль, так и поперёк волокон.

#### Материалы

Диапазон измерений, % влаги по весу

Бук, ель, лиственница, берёза, вишня, орех

8,8...54,8

Дуб, сосна, клён, ясень, пихта, красное дерево

7,0...47,9

Цементная стяжка, бетон

0,9...22,1

Ангидридная стяжка

0,0...11,0

Цементный раствор

0,7...8,6

---

Известковый раствор, гипс

0,6...9,9

---

Кирпичи

0,0...16,5

Влагомер Testo 606-1 измеряет только влажность материала. Есть более продвинутая модель [Testo 606-2](#), которая дополнительно измеряет температуру и влажность окружающей среды.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Testo
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс
<b>Измеряет</b>	отн. влажность материала
<b>Особенности</b>	с зондом для древесины
<b>Габариты, мм</b>	119×46×25
<b>Вес, кг</b>	0.09
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.