

## Влагомер древесины и стройматериалов Testo 616

Гигрометры    Арт. 0560 6160



- Измеряет: отн. влажность материала
- Особенности: с зондом для древесины



Под заказ

### Описание

#### Влагомер древесины и стройматериалов Testo 616

Testo 616 позволяет провести быструю и неразрушающую диагностику влагосодержания древесины и строительных материалов. Глубина измерений до 5 см. Частота измерений: 0,5 с.

Отличается удобной формой для создания оптимального контактного давления.

Оснащён 10 характеристическими кривыми для мягкой древесины, твёрдой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батарейки типа Крона (9 В, 6F22), батарейка входит в комплект. Одной батарейки хватает примерно на 60 часов работы.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 6160
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Сортировка по популярности МСК	22890
Сортировка по популярности РНД	22890
Измеряет	отн. влажность материала
Особенности	с зондом для древесины
Габариты, мм	70×58×234
Вес, кг	0.26
Страна производства	Германия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.