

Воздушный стерилизатор Ферропласт-10

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница
38 328 руб.

Оптовая цена
37 071 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-10

Стерилизатор предназначен для дезинфекции, стерилизации и сушки лабораторных инструментов, медицинской посуды и других изделий, изготовленных из термостойких материалов. Термическая обработка происходит путём прокаливания сухим горячим воздухом, что позволяет помещать в камеру изделия, как в специальной упаковке, так и в неупакованном виде.

Аппарат обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °C до +180 °C. Время выхода на максимальную температуру составляет 30 минут при полной загрузке и 20 минут при незагруженной камере. Время обработки зависит от температурного режима. О завершении процесса стерилизации сообщат звуковая и световая сигнализации.

Сухожаровой шкаф оснащён цифровым индикатором, который помогает контролировать температуру. В случае отклонения от заданных параметров сработает встроенная система автоматического аварийного отключения.

Режимы работы стерилизатора

Наименование режима
Температура, °C

Время экспозиции, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Сушка

85

Свой режим

50...200

1-999

Преимущества

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015965.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010015965.pdf
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	230 × 230 × 280
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	30
Габариты, мм	300 × 430 × 435
Вес, кг	12.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.