

## Воздушный стерилизатор Ферропласт-10

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница  
**37 730 руб.**

Оптовая цена  
**36 493 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9657 от 14.02.2020

## Описание

### Воздушный стерилизатор Ферропласт-10

Стерилизатор предназначен для дезинфекции, стерилизации и сушки лабораторных инструментов, медицинской посуды и других изделий, изготовленных из термостойких материалов. Термическая обработка происходит путём прокалывания сухим горячим воздухом, что позволяет помещать в камеру изделия, как в специальной упаковке, так и в неупакованном виде.

Аппарат обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °C до +180 °C. Время выхода на максимальную температуру составляет 30 минут при полной загрузке и 20 минут при незагруженной камере. Время обработки зависит от температурного режима. О завершении процесса стерилизации сообщат звуковая и световая сигнализации.

Сухожаровой шкаф оснащён цифровым индикатором, который помогает контролировать температуру. В случае отклонения от заданных параметров сработает встроенная система автоматического аварийного отключения.

#### Режимы работы стерилизатора

Наименование режима	Температура, °C
Стерилизация I	180
Стерилизация II	160
Дезинфекция	120

Время экспозиции, мин
60
45

Сушка

85

45

---

Свой режим

50...200

1-999

## Преимущества

---

### Преимущества стерилизатора Ферропласт-10

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	230×230×280
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	30
Габариты, мм	300×430×435
Вес, кг	12.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.