

Воздушный стерилизатор Ферропласт-20

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница
40 787 руб.

Оптовая цена
39 450 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: 50...200

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-20

Стерилизатор Ферропласт-20 предназначен для воздушной стерилизации термическим способом медицинских и маникюрных инструментов, посуды из стекла и других жаропрочных изделий. Также в стерилизаторе предусмотрены режимы для дезинфекции и сушки.

С помощью технологии компьютерного моделирования, стерилизационная камера разработана таким образом, чтобы достигать максимального нагнетания воздуха. Данная конструкция позволяет располагать обрабатываемый инструмент на 5 полках одновременно. При загруженной камере стерилизатор обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °C до +180 °C и времени стерилизационной и дезинфекционной выдержки. С помощью пользовательского программируемого режима можно выставить индивидуальные параметры температуры от +50 °C до +200 °C и времени обработки от 1 до 999 минут.

Стерилизатор Ферропласт-20 снабжён системой звуковой и световой сигнализации режимов работы, а также цифровым индикатором, позволяющим контролировать температуру в камере. Время непрерывной работы стерилизатора в режиме эксплуатации не менее 16 часов с обязательным перерывом на 8 часов. Средний срок службы не менее 5 лет. В помещениях, где установлен стерилизатор должен соблюдаться особый микроклимат: диапазон температур от +10 °C до +35 °C; атмосферное давление (84-107 кПа) 630-800 мм. рт.ст. и относительная влажность до 80% при +25 °C.

Стерилизатор Ферропласт-20 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Режимы работы стерилизатора

Наименование режима
Температура, °C

Время экспозиции, мин
Стерилизация I
180
60

Стерилизация II
160
150

Дезинфекция

120

45

Сушка

85

45

Свой режим

50...200

1-999

Преимущества

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015966.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010015966.pdf
Наработка на отказ, часов	1 000
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	330 × 230 × 335
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	35
Количество полок	5
Габариты, мм	400 × 425 × 485
Вес, кг	13

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.