

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.014-03



Ваша цена

Розница
28 573 руб.

Оптовая цена
27 840 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °С: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Акция
- Популярное

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО (без охлаждения)

КасПЗ ГП-10 МО – это воздушный стерилизатор прямоугольного типа, предназначенный для стерилизации изделий из термостойких материалов (металлы, стекло, силиконовая резина), таких как хирургические и стоматологические инструменты, термостойкие шприцы и иглы, стеклянная посуда и прочие медицинские изделия. Также может использоваться для дезинфекции и сушки.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, эпидемиологические лаборатории, аптеки, НИИ, медицинские организации, салоны красоты, парикмахерские, маникюрные кабинеты, ветеринарные клиники.

Стерилизатор оснащён системой автоматического управления, позволяющей точно поддерживать температурный режим, отображать параметры на цифровом дисплее, а также сохранять до 10 пользовательских программ в энергонезависимой памяти. Температура в камере равномерно распределяется за счёт циркуляции воздуха вентилятором.

Предусмотрена защита от перегрева и функция отложенного старта. Камера и контактирующие элементы изготовлены из коррозионностойкой стали. В устройстве установлен платиновый датчик температуры.

Вниманию покупателей! Всегда в наличии [стерилизаторы воздушные ГП-10 СПУ](#).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	10 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	208 × 225 × 280 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	442 × 450 × 415 мм
Масса	14,5 ± 2,0 кг
Потребляемая мощность	0,9 кВт
Питание	220/50 В/Гц
Задаваемые температурные режимы	50 – 200 °С
Автоматические программы	Стерилизация при 160 ± 3 °С в течение 150 ± 5 мин; Стерилизация при 180 ± 3 °С в течение 60 ± 5 мин; Дезинфекция при 120 ± 3 °С в течение 45 ± 5 мин; Сушка при 85 ± 3 °С
Время нагрева до 180 °С	до 30 мин

Предельное отклонение температуры	±3 °С
Аварийное отключение при перегреве	205 – 235 °С
Количество полок (стандартное/макс.)	2/6 шт.
Размеры полок	187 × 212 мм
Минимальный шаг полок	35 мм
Уровень звуковой мощности	≤ 67 дБА
Время непрерывной работы	≥ 16 ч
Наработка на отказ	≥ 2 500 ч

Средний срок службы 8 лет
Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	500 мм
Максимальная ширина места	500 мм
Максимальная высота места	490 мм
Максимальный вес	21 кг
Общий вес	21 кг
Общий объём	0,1225 м ³

Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО предлагает ряд преимуществ, которые делают его надёжным выбором для медицинских учреждений:

- Компактные размеры – удобно размещается в ограниченном пространстве процедурных и лабораторий.
- Простота управления – понятная панель управления и автоматическое поддержание заданной температуры.
- Точный контроль температуры – обеспечивает равномерный прогрев и стабильную стерилизацию по всему объёму камеры.
- Надёжный механический терморегулятор – снижает риск перегрева и гарантирует безопасность эксплуатации.
- Устойчивый корпус – выполнен из прочного металла с термостойким покрытием, устойчив к дезинфекции.
- Оптимальный объём камеры – подходит для обработки мелких инструментов и расходных материалов.
- Подходит для использования в условиях с ограниченной вентиляцией – благодаря отсутствию принудительного охлаждения.
- Соответствие санитарным требованиям – допускается к использованию в ЛПУ различного профиля.
- Снижение эксплуатационных расходов – не требует подключения к системе водоснабжения и вентиляции.

КасПЗ ГП-10 МО – это надёжное решение для сухожаровой стерилизации медицинских инструментов в условиях клиники, лаборатории или процедурного кабинета.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.014-03
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001531.pdf

Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	2 500
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	208 × 225 × 280
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	3
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2 стандартное, 6 максимальное
Размер полки, мм	187 × 212
Габариты, мм	442 × 450 × 415
Вес, кг	14.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.