

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница

**28 500 руб.**

Оптовая цена

**26 300 руб.**

**КРЭТ**  
груп

В наличии

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Акция
- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

ГП-10 МО – это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объемом рабочей камеры 10 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Стерилизатор ГП-10 МО – это самый доступный сухожар Касимовского приборного завода. Компактные размеры удобны при использовании в небольших кабинетах.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № 470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205 – 235 °C.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Наработка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества стерилизатора КасПЗ ГП-10 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Малое энергопотребление.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Касимовский приборный завод

Страна бренда

Россия

Время непрерывной работы, часов

16

Наработка на отказ, часов

2500

Объём рабочей камеры, л

10

Размеры рабочей камеры, мм

208×225×280

Диапазон температур, °С

50...200

Отклонение температуры от заданной, ±°C

3

Время нагрева, мин, не более

30

Количество полок

2 стандартное, 6 максимальное

Размер полки, мм

187×212

Габариты, мм

442×450×415

Вес, кг

14.5

Электропитание, В

220±22

Потребляемая мощность, Вт

900

Страна производства

Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.