

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3014



### Ваша цена

Розница

**45 340 руб.**

Оптовая цена

**41 559 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

**РЗН 2015/3285 от 02.11.2015**

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-40 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2015/3285 от 02.11.2015.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

---

Дезинфекция

120

45

---

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Если вам нужен стерилизатор такого же объёма, но с принудительной вентиляцией, обратитесь внимание на модель СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Стандарт».

## Преимущества

---

### Преимущества ГП-40 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

---

| Параметр:                               | Показатель:                                |
|---|--|
| Артикул                                 | 3014                                       |
| Бренд                                   | Смоленское СКТБ СПУ                        |
| Страна бренда                           | Россия                                     |
| Время непрерывной работы, часов         | 16   |
| Объём рабочей камеры, л                 | 40   |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 410×275×360                                |
| Диапазон температур, °C                 | 50...200                                   |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | +5   |
| Время нагрева, мин, не более            | 25 для незагруженного, 55 для загруженного |
| Габариты, мм                            | 720×550×490                                |
| Вес, кг                                 | 35   |
| Электропитание, В                       | 220  |
| Потребляемая мощность, Вт               | 1500                                       |
| Страна производства                     | Россия                                     |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.