

# Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 163 736 руб. 157 186 руб.** 



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

# Вытяжной шкаф с сантехникой и столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1200 КГ-С Комфорт

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт — однорамный лабораторный шкаф с сантехникой и столешницей из керамогранитной плитки, обеспечивающий безопасную и комфортную работу в лаборатории. Столешница устойчива к действию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, выдерживает высокие температуры и подходит для размещения сушильных шкафов, бань и других нагревательных приборов.

Шкаф оснащён полипропиленовой раковиной и латунным краном с полипропиленовым напылением. Раковина имеет глубину 122 мм, а внутренние размеры составляют  $218 \times 115 \times 122$  мм. Металлический каркас обеспечивает устойчивость конструкции, а регулируемые ножки позволяют выставить шкаф на неровной поверхности.

В рабочей зоне расположены две влагозащищённые розетки с заземлением, рассчитанные на ток до 16 А и напряжение до 250 В. Две дополнительные розетки находятся на передней панели шкафа. Защитный экран из ударопрочного стекла легко поднимается одной рукой и не увеличивает общую высоту шкафа.

Дополнительное освещение обеспечивают две светодиодные лампы по бокам защитного экрана, яркость которых регулируется. Внутри шкафа есть полочка для реактивов и выдвижной столик для записей с ламинированной ДСП.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Полипропиленовая раковина и латунный кран с полипропиленовым напылением.
- Защитный экран из ударопрочного стекла с лёгким подъёмом одной рукой.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
  Внутренние и внешние влагозащищённые розетки (4 шт., 16 A, 250 В).
- Регулируемые ножки для установки на неровной поверхности.
- Дополнительная подсветка рабочей зоны светодиодными лампами с регулировкой яркости.
- Полочка внутри рабочей камеры и выдвижной столик для записей.
- Прочный цельносварной металлический каркас с порошковым покрытием.

Вытяжные шкафы серии «НВК» были созданы со множеством удобных мелочей, которые делают работу в лаборатории максимально комфортной.

#### Защитный экран

Защитный экран шкафа можно легко поднять одной рукой. Он складывается и при поднятии не увеличивает общую высоту шкафа.

#### Дополнительная подсветка



По бокам защитного экрана внутри рабочей камеры есть две светодиодные лампы для дополнительного освещения. Их яркость можно регулировать.

#### Полочка внутри шкафа

Нужные для работы реактивы можно разместить либо на полочке внутри рабочей камеры, либо в нижней тумбе шкафа.

#### Столик для записей

В левой части шкафа есть дополнительный выдвижной столик, на котором удобно делать записи. Поверхность столика сделана из ламинированной ДСП.

## Металлический каркас

Рабочая зона шкафа стоит на прочном цельносварном металлическом каркасе, покрытом порошковой краской. Внутрь шкафа можно ставить тяжелое оборудование.

## Вытяжка из нижней тумбы

У тумбы есть своя вытяжка (диаметр патрубка 100 мм), которая позволяет хранить реактивы внутри тумбы.

Помимо этого, дверцы тумбы оборудованы специальными доводчиками, которые позволяют бесшумно и аккуратно её закрывать.

#### Влагозащищённые розетки

Внутри рабочей зоны расположены две влагозащищённые розетки. Обе розетки с заземлением и шторками,

рассчитаны на ток до 16 А и напряжение до 250 В.

#### Сантехника

Химический стойкий кран из латуни с полипропиленовым напылением. Раковина также сделана из полипропилена. Полипропилен устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей.

#### Технические характеристики

Характеристика Значение		
Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В) 1 165 × 683 × 1 233 мм		
Рабочая поверхность Кера	амогранитная плитка	
Материал каркаса Цельносварной металлический		
Материал боковых панелей ЛДСП		
Диаметр фланца в нижней тумбе 100 мм		
Розетки 4 (две внутри, две снаружи)		
Номинальный ток розеток	16 A	
Максимальное напряжение розе	еток 250 B	
Максимальная высота подъёма экрана 720 мм		
Глубина раковины 122 мм		
Внутренние размеры раковины 218 × 115 × 122 мм		
Габаритные размеры раковины	 252 × 150 × 125 мм	
Габаритные размеры крана	130 × 200 × 20 мм	
Резьба крана 1/2⊠		
Диаметр крана 20 мм		

# Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С-Комфорт обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным инструментом для работы в химических, биологических и медицинских лабораториях:

- Столешница из керамогранитной плитки практичное решение для большинства лабораторий и практикумов, устойчивая к кислотам, щелочам и нагреву.
- Сантехника выполнена из химически стойкого полипропилена долговечность и устойчивость к



агрессивным средам.

- Защитный экран сделан из ударопрочного стекла обеспечивает безопасность работы с токсичными и летучими веществами.
- Удобный шкаф для повседневной работы продуманная эргономика и функциональность повышают комфорт пользователя.
- Продуманная конструкция шкафа с полезными мелочами облегчает работу встроенные полочки, столик для записей, регулируемые ножки и вытяжка в нижней тумбе.
- Влагозащищённые розетки внутри шкафа безопасное подключение оборудования с номинальным током до 16 А и напряжением до 250 В.
- Дополнительная подсветка рабочей зоны светодиодные лампы с регулируемой яркостью обеспечивают комфортное освещение.
- Металлический каркас прочная цельносварная конструкция, способная выдерживать тяжёлое оборудование.
- Надёжная и долговечная мебель боковые панели из ЛДСП с ПВХ-кромкой, защитный экран и поверхность столешницы обеспечивают долгий срок службы.

Теолаб ШВ–1200 КГ–С–Комфорт является оптимальным решением для безопасной, удобной и эффективной работы в лабораторных условиях.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 205 × 720 × 2 200
Страна производства	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.