

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
70 380 руб.

Оптовая цена
67 565 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и сантехникой Теолаб ШВ-1200 КГ-С

Теолаб ШВ-1200 КГ-С — компактный вытяжной шкаф с однорамной подъёмной конструкцией, предназначенный для безопасной работы с химическими реактивами и образцами в медицинских и лабораторных помещениях. Модель оснащена столешницей из керамогранитной плитки, встроенной раковиной-сливом из полипропилена и латунным краном с антикоррозионным покрытием.

Рабочая зона шкафа защищена подвижным стеклом с противовесом, имеет две зоны вытяжки и оснащена LED-освещением. Встроенные электрические розетки позволяют подключать лабораторное оборудование. Металлический цельносварной каркас и ламинированные панели обеспечивают долговечность и устойчивость конструкции.

Рабочая поверхность

Материал рабочей поверхности: керамогранитная плитка. Она влагостойка, отлично выдерживает высокие температуры. Устойчива к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Ограниченно стойка к плавиковой кислоте. Это один из самых популярных выборов для рабочих поверхностей, подойдёт для большинства лабораторий. На такой столешнице можно размещать сушильные шкафы или иные сильно греющиеся приборы.

Шкафы со столешницей из керамогранитной плитки имеют специальный бортик для защиты от проливаний. Высота бортика примерно 5 мм, он сделан из алюминия, окрашенного порошковой краской.

Сантехника

Небольшая раковина-слив выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр составляет 135 мм, глубина 110 мм.

Кран для холодной воды изготовлен из латуни с эпоксидно-полиэфирным покрытием, что обеспечивает надёжность и стойкость к коррозии.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к реактивам, влаге и нагреву.
- Бортик из алюминия для защиты от проливаний (высота 5 мм).
- Встроенный латунный кран и раковина-слив из полипропилена.
- Подъёмное стекло с противовесом для удобства эксплуатации.
- Светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две встроенные розетки, одна с заземлением.
- Надёжный металлический каркас с порошковым покрытием.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.

Технические характеристики

Параметры	ШВ-1 200 КГ-С
Столешница	Керамогранитная плитка

Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В), мм	1 165 × 615 × 1 070
Высота шкафа с поднятым стеклом, мм	2 470
Диаметр фланца для подключения к вентиляции, мм	150
Розетки, шт.	2 (одна с заземлением)
Сантехника	Латунный кран, раковина-слив из полипропилена (Ø 135 мм, глубина 110 мм)

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ-С сочетает в себе надёжность, удобство эксплуатации и эргономичный дизайн. Его особенности делают оборудование оптимальным выбором для медицинских и учебных лабораторий:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий.
- Высокая устойчивость к влаге, нагреву и воздействию агрессивных реагентов.
- Бортик из алюминия высотой 5 мм защищает от проливаний.
- Встроенный латунный кран и полипропиленовая раковина-слив обеспечивают удобство работы с жидкостями.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Компактные размеры делают шкаф удобным для небольших помещений.
- Эргономичная конструкция: комфортная работа как сидя, так и стоя (высота рабочей поверхности – 85 см).
- Прочное металлическое основание с порошковым покрытием и регулируемыми ножками для устойчивой установки.
- Светодиодное освещение рабочей зоны для дополнительного комфорта.
- Две встроенные розетки (одна с заземлением) для подключения оборудования.

Шкаф станет эффективным и универсальным решением для оснащения медицинских лабораторий, учебных классов и научных практикумов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028108.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028108.pdf
Габариты, мм	1 205 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.