

НВ-КОМФОРТ



Лабораторная мебель комфорт-класса

2019

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вашему вниманию новую серию лабораторной мебели «НВ-КОМФОРТ».

НВ-КОМФОРТ — это не просто мебель для лаборатории, это мебель в первую очередь для людей. В разработке этой серии приняли участие специалисты, имеющие опыт реальной работы в лаборатории.

Вы приходите в лабораторию каждый день и проводите здесь значительную часть своей жизни. Здесь обязательно должно быть удобно.

Именно поэтому мы создали нашу мебель комфорт-класса. Посмотрите каталог, и вы увидите, что в каждом изделии мы постарались внедрить множество удобных мелочей, которые делают ежедневную работу максимально комфортной.


История компании НВ-Лаб началась в 2002 году с импорта оптических приборов и поставки на российские оптические заводы комплектующих, а также с производства и дистрибуции оборудования лабораторного назначения. На сегодняшний день НВ-Лаб является одним из ведущих поставщиков на рынке лабораторного оборудования в России. И уже 7 лет мы занимаемся производством лабораторной мебели.

«Доверие клиентов – наш главный капитал! Мы предлагаем заказчику востребованное оборудование в кратчайшие сроки и по оптимальным ценам и обеспечиваем сервис на высоком уровне.»

Вместе с Вами мы вносим свой вклад в развитие науки, образования, экспертизы и промышленности в России, оснащая лаборатории по всей стране современным и качественным оборудованием.»

Директор НВ-Лаб

Дубин М.Е.



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	4
СТОЙКОСТЬ	4
ПРИМЕНИМОСТЬ	4
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	5
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ БЕЗ САНТЕХНИКИ ШВ НВК	6
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С САНТЕХНИКОЙ ШВ НВК+	6
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ШВП НВК	7
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	8
СТОЛЫ ЛАЙТ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛВ НВК	9
СТОЛЫ ЛАЙТ ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ СЛН НВК	9
СТОЛЫ ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛЗ НВК	10
СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛП НВК	10
СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СО СЛИВНОЙ РАКОВИНОЙ СЛП НВК+	11
СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛО НВК	11
СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СО СЛИВНОЙ РАКОВИНОЙ СЛО НВК+	12
СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ СВ НВК И ЦЕНТРИФУГ СЦ НВК	12
СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ СП НВК И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СК НВК	13
ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ ТД НВК И ТЯ НВК	13
МОДУЛИ ПОДКАТНЫЕ ТДЯ НВК ДЛЯ ТИТРОВАЛЬНЫХ СТОЛОВ	13
СТОЛЫ ТИТРОВАЛЬНЫЕ	14
СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ СТ НВК	14
СТОЛЫ-МОЙКИ	15
СТОЛЫ-МОЙКИ МО НВК	15
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	16
ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ	17
ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ И ЩЁЛОЧЕЙ	17

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материал	HCl конц.		H ₂ SO ₄ конц.		HNO ₃ конц.		Щёлочь		Органические растворители		Применимость
	2 мин	12 ч	2 мин	12 ч	2 мин	12 ч	2 мин	12 ч	2 мин	12 ч	
Пластик химстойкий	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	БХ
Керамогранитная плитка	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	★★★	Б
Нержавеющая сталь	★☆☆	☆☆	★☆☆	☆☆	★☆☆	☆☆	★★★	☆☆	★★★	★★★	Б
Монолитная керамика	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	БХ
Эпоксидный керамзит	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	БХ
Полипропилен	★★★	★★	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆	ОП

СТОЙКОСТЬ

★★★ Полная устойчивость.

★★ Устойчивость. Возможно образование незначительных пятен.

★☆☆ Средняя устойчивость. Возможно изменение поверхности: изменение цвета, образование налёта.

☆☆ Низкая устойчивость. Возможно разрушение поверхности.

ПРИМЕНИМОСТЬ

О Для офисных целей и бумажной работы.

П Для размещения приборов.

Х Для мокрой химии.

Б Для биологии и медицины.

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Химически стойкий кран

из латуни с полипропиленовым напылением для холодной воды

Полипропиленовая раковина

обладает высокой химической стойкостью

Дополнительная подсветка

сбоку с плавной регулировкой

Выдвижной столик

для ведения записей и разгрузки рук

Вытяжка из нижней тумбы

позволяет хранить реактивы в тумбе

Ударопрочный экран

легко поднимается одной рукой и не увеличивает высоту шкафа

Дополнительная полочка


внутри рабочей камеры для хранения реактивов

Влагозащищенные розетки

две розетки с крышками внутри рабочей камеры

Специальные доводчики

позволяют бесшумно закрывать тумбу



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Кран для газа;
- Замок в нижней тумбе;
- Полипропиленовые поддоны для хранения реактивов;
- Вытяжной блок с гофротрубой для подключения к системе вентиляции.



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ БЕЗ САНТЕХНИКИ ШВ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	716	2200	ШВ НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				ШВ НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1500	716	2200	ШВ НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				ШВ НВК 1500 ПП
	Пластик химстойкий	1800	716	2200	ШВ НВК 1800 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1800 КГ
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1800 НЕРЖ
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1800 МОН
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1800 ЭПОК
	Полипропилен				ШВ НВК 1800 ПП

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С САНТЕХНИКОЙ ШВ НВК+


Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	716	2200	ШВ НВК 1200 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1200 КГ+
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1200 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1200 МОН+
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1200 ЭПОК+
	Полипропилен				ШВ НВК 1200 ПП+

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1500	716	2200	ШВ НВК 1500 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1500 КГ+
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1500 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1500 МОН+
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1500 ЭПОК+
	Полипропилен				ШВ НВК 1500 ПП+
	Пластик химстойкий	1800	716	2200	ШВ НВК 1800 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				ШВ НВК 1800 КГ+
	Нержавеющая сталь				ШВ НВК 1800 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				ШВ НВК 1800 МОН+
	Эпоксидный керамзит				ШВ НВК 1800 ЭПОК+
	Полипропилен				ШВ НВК 1800 ПП+

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ШВП НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Керамогранитная плитка	800	716	2200	ШВп НВК 800 КГ
	Керамогранитная плитка	1600	716	2200	ШВп НВК 1600 КГ

Столы лабораторные

Дополнительные полочки

для телефона или других небольших аксессуаров

Метеостанция

показывает параметры окружающей среды

Встроенный USB-разъём

для подзарядки телефона

Широкий верхний ящик

с противоскользящим ковриком позволяет удобно хранить холодильники и термометры

Выдвижной столик

для ведения записей и разгрузки рук

Прозрачные файлы

для удобной маркировки ящиков и тумб

Выдвижные ящики

на направляющих для плавного закрывания

Специальные доводчики

позволяют бесшумно закрывать тумбу



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Кран для газа;
- Замок в нижней тумбе;
- Полипропиленовые поддоны для хранения реактивов;
- Кран холодной воды со сливной раковиной из полипропилена;
- Автономная локальная вытяжка.



СТОЛЫ ЛАЙТ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛВ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	700	850	СЛВ НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛВ НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛВ НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛВ НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛВ НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				СЛВ НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1500	700	850	СЛВ НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛВ НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛВ НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛВ НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛВ НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				СЛВ НВК 1500 ПП

СТОЛЫ ЛАЙТ ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ СЛН НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	700	850	СЛН НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛН НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛН НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛН НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛН НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				СЛН НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1500	700	850	СЛН НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛН НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛН НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛН НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛН НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				СЛН НВК 1500 ПП

СТОЛЫ ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛЗ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	700	850	СЛЗ НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛЗ НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛЗ НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛЗ НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛЗ НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				СЛЗ НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1500	700	850	СЛЗ НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛЗ НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛЗ НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛЗ НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛЗ НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				СЛЗ НВК 1500 ПП

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛП НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1218	700	1650	СЛП НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛП НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛП НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛП НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛП НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				СЛП НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1520	700	1650	СЛП НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛП НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛП НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛП НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛП НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				СЛП НВК 1500 ПП

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СО СЛИВНОЙ РАКОВИНОЙ СЛП НВК+

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1218	700	1650	СЛП НВК 1200 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				СЛП НВК 1200 КГ+
	Нержавеющая сталь				СЛП НВК 1200 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				СЛП НВК 1200 МОН+
	Эпоксидный керамзит				СЛП НВК 1200 ЭПОК+
	Полипропилен				СЛП НВК 1200 ПП+
	Пластик химстойкий	1520	700	1650	СЛП НВК 1500 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				СЛП НВК 1500 КГ+
	Нержавеющая сталь				СЛП НВК 1500 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				СЛП НВК 1500 МОН+
	Эпоксидный керамзит				СЛП НВК 1500 ЭПОК+
	Полипропилен				СЛП НВК 1500 ПП+

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СЛО НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1218	1520	1650	СЛО НВК 1200 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛО НВК 1200 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛО НВК 1200 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛО НВК 1200 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛО НВК 1200 ЭПОК
	Полипропилен				СЛО НВК 1200 ПП
	Пластик химстойкий	1520	1520	1650	СЛО НВК 1500 ПЛАСТ
	Керамогранитная плитка				СЛО НВК 1500 КГ
	Нержавеющая сталь				СЛО НВК 1500 НЕРЖ
	Монолитная керамика				СЛО НВК 1500 МОН
	Эпоксидный керамзит				СЛО НВК 1500 ЭПОК
	Полипропилен				СЛО НВК 1500 ПП

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ СО СЛИВНОЙ РАКОВИНОЙ СЛО НВК+

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1218	1520	1650	СЛО НВК 1200 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				СЛО НВК 1200 КГ+
	Нержавеющая сталь				СЛО НВК 1200 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				СЛО НВК 1200 МОН+
	Эпоксидный керамзит				СЛО НВК 1200 ЭПОК+
	Полипропилен				СЛО НВК 1200 ПП+
	Пластик химстойкий	1520	1520	1650	СЛО НВК 1500 ПЛАСТ+
	Керамогранитная плитка				СЛО НВК 1500 КГ+
	Нержавеющая сталь				СЛО НВК 1500 НЕРЖ+
	Монолитная керамика				СЛО НВК 1500 МОН+
	Эпоксидный керамзит				СЛО НВК 1500 ЭПОК+
	Полипропилен				СЛО НВК 1500 ПП+

СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ СВ НВК И ЦЕНТРИФУГ СЦ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Ламинат, потайная плита на песчанной подушке	750	600	750	СВ НВК 600 В
	Бетонная плита				СВ НВК 600 Г
	Ламинат, потайная плита на песчанной подушке	1200	600	750	СВ НВК 1200 В
	Бетонная плита				СВ НВК 1200 Г
	Ламинат, бетонная плита 550 × 660 на песчаной подушке	860	750	750	СЦм НВК 800
	Ламинат, бетонная плита 660 × 660 на песчаной подушке		860		СЦб НВК 800

СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ СП НВК И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СК НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Ламинат	1200	600	750	СП НВК 1200
	Ламинат	1500	600	750	СП НВК 1500
	Ламинат	1200	600	750	СК НВК 1200

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ ТД НВК И ТЯ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Ламинат	420	460	650	ТД НВК 400
	Ламинат	420	460	650	ТЯ НВК 400

МОДУЛИ ПОДКАТНЫЕ ТДЯ НВК ДЛЯ ТИТРОВАЛЬНЫХ СТОЛОВ

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Ламинат	1090	600	700	ТДЯ НВК 1200
	Ламинат	1390	600	700	ТДЯ НВК 1500

Столы титровальные

Матовый экран

с подсветкой

Держатели для бюреток

идут в комплекте

Металлическая рама

надёжная сварная конструкция для обеспечения устойчивости и безопасности

Регулировка подсветки

с плавной настройкой

Магнитные мешалки



встроенные в столешницу

Регуляторы скорости

для магнитных мешалок с плавной настройкой



Столы для титрования СТ НВК

Фото	Столешница	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Пластик химстойкий	1200	700	1650	СТ НВК 1200 ПЛАСТ
	Пластик химстойкий	1500	700	1650	СТ НВК 1500 ПЛАСТ

Стол-мойки

Держатель для бумажных полотенец

одноразовые полотенца всегда под рукой, для чистоты в лаборатории

Дозатор жидкого мыла

для личной гигиены

Химически стойкий кран

из латуни с полипропиленовым наполнением

Раковина из полипропилена

или монолитной керамики

Полипропиленовая сушилка


устойчивая к химическим реагентам

Аварийный душ

для промывки глаз (опция)

Выдвижное ведро

для мусора



СТОЛЫ-МОЙКИ МО НВК

Фото	Раковина	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Полипропилен	800	600	1650	МО НВК 800 ПП
	Монолитная керамика				МО НВК 800 К
	Полипропилен	1200	600	1650	МО НВК 1200 ПП
	Монолитная керамика				МО НВК 1200 К

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Фото	Назначение	Ширина	Глубина	Высота	Модель
	Для реактивов	800	460	1820	ШР НВК 800
	Для документов	800	460	1820	ЩД НВК 800
	Для посуды	800	460	1820	СП НВК 800
	Для одежды	800	460	1820	ШО НВК 800
	Для приборов	800	460	1820	ШПР НВК 800Т

ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ



- Шкафы обеспечивают безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей.
- Сделаны из сварной стали толщиной 1 мм с изолирующим воздушным пространством для огнестойкости.
- Самозакрывающиеся двери надёжно закрываются для максимальной защиты в условиях пожара.
- Отказоустойчивый механизм закрытия.
- Полки из оцинкованной стали.
- Шкафы оснащены герметичным нижним поддоном, двумя вентиляционными отверстиями с пламегасителями, четырьмя регулируемыми ножками, заземляющим разъёмом.
- Прочная эпоксидная / полиэфирная порошковая краска без свинца обеспечивает химическую стойкость.
- Объём камеры от 15 до 410 л.

ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ И ЩЁЛОЧЕЙ



- Бесшовная сварная конструкцией из полипропиленовых плит.
- Регулируемые полки, прочные устойчивые к коррозии петли, надёжные дверцы и выравнивающие ножки.
- Полипропиленовые поддоны, прикрепленные к полкам шкафов, устойчивы к агрессивным химическим веществам.
- Нормальный срок службы более 10 лет.
- Объём камеры от 15 до 340 л.



Более 15 лет мы занимаемся оснащением самых различных лабораторий — экспертных, промышленных, исследовательских. В нашем ассортименте вы можете найти более 5000 товаров для лабораторий.

Всегда в наличии:

Широкий выбор микроскопов.

Учебные, медицинские, биологические, универсальные и специализированные.



Огромный выбор общелабораторного оборудования.

Пробоподготовка, водоподготовка, перемешивающие устройства, нагревательное оборудование, анализаторы, электрохимия и многое другое.




Весовое оборудование.

Весы от ведущих российских и зарубежных производителей.



Правила позитивной лаборатории



Всю коллекцию картинок вы можете скачать по ссылке:
https://www.nv-lab.ru/files/positive_lab_rules.pdf





107076, Россия, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

info@nv-lab.ru

+7 800 500 9380

+7 495 642 8660



NV-LAB

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ