

## Сборник для дистиллированной воды Ливам С-30

Сопутствующее оборудование и расходные материалы      Арт. С-30



### Ваша цена

Розница  
**51 000 руб.**

Оптовая цена  
**43 860 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Объем водосборника, л: 30

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03609 от 10.11.2008

## Описание

### Сборник для дистиллированной воды Ливам С-30

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03609 от 10.11.2008.

Водосборник С-30 предназначен для сбора, хранения и разбора очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения. Основные детали выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10. Аппарат легко объединяется с дистилляторами для сбора дистиллированной воды.

Водосборник оборудован воздушным бактерицидным фильтром; водоуказательной колонкой и краном для разбора воды. При наполнении ёмкости срабатывает датчик, отключающий аквадистиллятор.

Для удобства эксплуатации сборник оснащён передвижной подставкой с четырьмя поворотными колёсами. В одно колесо встроена тормозная система, препятствующая передвижению сборника во время работы. Подставка предназначена для перемещения сборника с пустой ёмкостью со скоростью не более 5 км/ч по горизонтальной поверхности с твёрдым покрытием, при этом необходимое усилие для передвижения не должно превышать 10 кг.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

## Преимущества

### Преимущества сборника для дистиллированной воды Ливам С-30

- Удобство эксплуатации.
- Автоматический контроль уровня воды.
- Наличие передвижной подставки.
- Гарантийный срок 18 месяцев.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Артикул                 | С-30        |
| Бренд                   | Ливам       |
| Страна бренда           | Россия      |
| Объём водосборника, л   | 30          |
| Габариты, мм            | 450×500×485 |
| Вес, кг                 | 6.6         |
| Вес в упаковке, кг      | 11          |
| Габариты в упаковке, см | 450×440×560 |
| Электропитание, В       | 220         |
| Страна производства     | Россия      |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.