

Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-60-2

Системы очистки воды

Арт. Установка получения воды деионизированной УПВД-60-



Ваша цена

Розница

150 000 руб.

Оптовая цена

135 000 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Производительность, л/ч: 60

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-60-2

УПВД-60-2 представляет собой многоступенчатую систему очистки водопроводной воды. Это самая производительная модель линейки УПВД (60 л/ч).

Требуется подключения к электрической сети.

Основные ступени водоподготовки

- Первая ступень — предварительная очистка. Удаление из воды взвешенных нерастворимых частиц, песка, свободного хлора и органических соединений. Предотвращение загрязнения следующей ступени.
- Вторая ступень — обратнoосмотическая очистка. Очищение воды методом обратного осмоса и удаление из воды взвешенных механических, коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений, различных солей, при этом происходит разделение воды на два потока: фильтрат (пермеат) и концентрат (грязная вода).
- Третья ступень — деионизация. Получение деионизированной воды с электропроводностью менее 1 мкСм/см и финишная очистка фильтрата (пермеата), поступающего со ступени обратнoосмотической очистки.

Получаемая деионизированная вода соответствует требованиям статьи ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» к воде типа II.

Преимущества

Преимущества Ливам УПВД-60-2

- Многоступенчатая система очистки.
- Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ.
- Удобство эксплуатации.
- Высокая надёжность конструкции.
- Быстрое, удобное и недорогое обслуживание (замена фильтрующих элементов).
- Низкое электропотребление.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

Установка получения воды деионизированной

УПВД-60-

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

Производительность, л/ч

60

Удельная проводимость получаемой воды, не

более, мкСм/см

1,0

Габариты, мм

500×470×720

Вес, кг

36.5

Вес в упаковке, кг

55.5

Габариты в упаковке, см

660×600×850

Потребляемая мощность, Вт

60

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.